

PROSTE DZIAŁANIE SYSTEMU

KROK 2

Napełnianie worka naszej produkcji w połączeniu z systemem transportu



KROK 3

Wygodny system transportowania i magazynowania

KROK 4

Higieniczne oraz łatwe opróżnianie kontenera

KROK 5 OSZCZĘDZANIE:

1. Niższy koszt utrzymania higieny
2. Niskie koszty magazynowania i transportu
3. Zminimalizowana strata produktu
4. Alternatywa dla beczek, kontenerów, cystern

KROK 1

Korzystaj z wygodnego systemu przechowywania i transportu Bag in Box



PEAK
LIQUID PACKAGING

www.peakpackaging.pl

Cube Liner

PRODUKT DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ



LIDER SYSTEMU TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEGO IBC BAG-IN-BOX

Peak Packaging Poland Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 5
11-200 Bartoszyce
Poland

T +48 (0) 89 762 02 41
sales@peakpackaging.pl
www.peakpackaging.pl



Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 Munich

Phone: +49 89 45 220 980
Fax: +49 89 45 220 98 22
E-Mail: info@ringmetall.de
Web: www.ringmetall.de



Linia produktów Cube Liners

- Produkt znakomity do wymagających zastosowań np. bardzo gęste i lepkie produkty
- Mniejsza strata produktu dzięki zaokrąglonym narożnikom
- Łatwe napełnianie poprzez użycie górnego bądź dolnego zaworu
- Ulepszona konstrukcja, która zwiększa wytrzymałość worka (tylko 3 zgrzewy)

Zastosowanie Systemu

- **przemysł kosmetyczny:** kremy, tusze, płyny
- **przemysł spożywczy:** mleko, śmietana, koncentraty spożywcze, czekolada, olej, masa jajeczna, wino, woda
- **przetwórstwo owoców i warzyw:** koncentraty owocowe, soki, pulpa owocowa, kwaszenie ogórków
- **przemysł chemiczny:** kleje na bazie wody

Rodzaje Folii

- dostępne w wersji clear i blue
- wysoka jakość folii metalocenowej jest efektem wieloletniego doświadczenia oraz gwarantuje ponadprzeciętną wytrzymałość



Rodzaje Kontenerów IBC



kontenery plastikowe
lub stalowo-plastikowe


jednorazowe oktaby
kartonowe

kontenery stalowe

oraz wiele innych

Metody Napełniania

- **przyłącza:** dzięki szerokiej gamie elementów napełnianie jest bardzo proste



napełnianie od dołu



napełnianie od góry




napełnianie przy rozłożonym worku
(idealna alternatywa dla shutz/mauser)

Szeroka gama Przyłączy

- testujemy szczelność każdego zaworu



napełnianie:
1", 2", 3", 6"



opróżnianie:
system 2" i 3" membran




opróżnianie:
zawory 2", 3", 6"

Dodatkowe Elementy

- dodatkowe zawory (funkcja odpowietrzania, pobierania próbek)



rękawy



wstążki



mankiety + taśmy

CERTYFIKATY JAKOŚCI



Peak Packaging Poland Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 5
11-200 Bartoszyce
Poland

T +48 (0) 89 762 02 41
sales@peakpackaging.pl
www.peakpackaging.pl



Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 Munich

Phone: +49 89 45 220 980
Fax: +49 89 45 220 98 22
E-Mail: info@ringmetall.de
Web: www.ringmetall.de

CERTYFIKATY JAKOŚCI

